

- GAMA PRESS -



Solutions to Shape the World™



Disponible en Ø 16, 20, 25, 26 y 32 mm

RWC



COMPATIBLE CON TUBERÍAS



PEXa - Multicapa



PROFESIONAL



RÁPIDO



SEGURO



RENTABLE



Ø 16 x 1.5
Ø 16 x 1.8
Ø 16 x 2.0
Ø 20 x 1.9
Ø 20 x 2.0
Ø 25 x 2.3
Ø 25 x 2.5
Ø 32 x 2.9
Ø 32 x 3.0



https://www.youtube.com/channel/UCSV5n_WOynJWIO7SAEhWEA/videos

YouTube

Instrucciones de Montaje del sistema PRESS:
<https://youtu.be/f8ibWOYNFqU>

RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION EUROPE

Autovía A92 - Km 209
18370 Moraleda Zafayona
Granada (Spain)

Tel. +34 958 49 70 00
info.europe@rwc.com

El sistema Profesional más Seguro
y Universal del mercado para
Fontanería y Calefacción,
compatible con PEXa y MULTICAPA

www.sharkbite.es

PRESS es un sistema de instalación de Fontanería y Calefacción.


Permite reducir el stock en un **50%** al ser compatible con tuberías **PEXa** y **MULTICAPA**.

Compatible con todos los perfiles mas usados en el mercado y todas las herramientas de prensado **- RF - U - TH -**

Está fabricado en **PPSU** (polifenilsulfona).


PRESS es un sistema para profesionales.

Cuerpo	PPSU (Polifenilsulfona)
Casquillo Inox	AISI 304 Templado
Portacasquillo Inox	PPSU (Polifenilsulfona)
Junta estanqueidad	EPDM Peróxido 70
Rango	Ø 16 - Ø 20 - Ø 25 - Ø 26 y Ø 32 mm
Compatible con Tuberías	SharkBite PEXa SharkBite Multilayer SharkBite PEXa UV Black Protection SharkBite PEXa EVOH (3 y 5 ca pas) Sharkbite PERT EVOH (3 y 5 capas)




- INSTRUCCIONES DE MONTAJE -

Instalación con tubería PEXa o MULTICAPA



3 - Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio **SharkBite PRESS**, hasta comprobar que, el tubo sobrepasa el orificio de comprobación visual.



4. Prensar, siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta. Para un correcto prensado, es necesario que la herramienta cumpla con el mantenimiento exigido por el fabricante.

Precaución con el uso de selladores químicos para roscas, decapantes, pegamentos de PVC y productos químicos en general.

Especialmente los selladores Anaeróbicos usados para roscas metálicas causan agrietamientos y roturas por tensión en contacto con los materiales termoplásticos.


Independientemente que los hilos de rosca de los accesorios sean metálicos, el contacto indirecto o de forma accidental con las partes plásticas de PPSU pueden ocasionar roturas o agrietamientos.

En los accesorios **SharkBite PRESS** solamente deberá aplicarse hilo o cinta de PTFE, cáñamo / estopa.




Consultar tabla de compatibilidades

Comprobar que la mordaza está situada correctamente, alineada con el portacasquillos.



Tipos de prensado compatibles con los accesorios **SharkBite PRESS** en tubería **PEXa** o tubería **Multicapa**:



Consultar para otros tipos de prensado

- Tubería PEXa

	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 26	Ø 32
U	✓	✓	✓	✗	✓
RF	✓	✓	✓	✗	✓
TH	✓	✓	✓	✗	✓

- Tubería Multicapa

	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 26	Ø 32
U	✓	✓	✓	✓	✓
RF	✓	✓	✓	✓	✓
TH	✓	✓	✓	✓	✓

No usar ninguna herramienta o lubricante para la introducción del tubo en el accesorio **SharkBite PRESS**. Introducir recto el tubo en el accesorio.

